

Asphärische Optiken und Freiformflächen.

Hohe Bildqualität, geringes Gewicht, Kostenvorteile.

Asphärische Optiken und Freiformflächen.

Die SwissOptic AG, Unternehmen der BERLINER GLAS GRUPPE, ist Ihr Partner für die Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Asphären und Freiformflächen.

Der Einsatz von Asphären in optischen Systemen ermöglicht eine bessere Performance mit weniger optischen Elementen. Dies erlaubt eine kompaktere Bauweise mit geringerem Gewicht und geringeren Verlusten.

Vier Gründe, warum Sie Asphären von der SwissOptic AG wählen sollten:

1. Umfangreiche Fertigungskompetenz zur Herstellung von hochpräzisen asphärischen Optiken
2. Innovative Messtechnik
3. Schnelligkeit und Flexibilität
4. Vollständige Prozesskette im Haus

Schnelligkeit/Flexibilität


Wir gehen flexibel auf Ihre individuellen Wünsche ein, verfügen über eine sehr schnelle Prozessentwicklung und setzen proprietäre Korrekturmethode ein. Die von uns entwickelte mehrstufige Prozesskette zur Herstellung asphärischer Optiken besteht aus verschiedenen Schleifprozessen sowie computergesteuerten Polierprozessen. Die Prozesskette kann flexibel angepasst werden, um eine breite Palette von Kundenwünschen wie beispielsweise doppelseitige Asphären zu erfüllen.

Innovative Messtechnik

Die Fertigung von hochpräzisen Asphären ist eng mit der nanometergenauen Charakterisierung der bearbeiteten Oberfläche verbunden. Zur vollflächigen Vermessung der Asphären verwenden wir je nach Anwendung das Asphäreninterferometer Verifire Asphere, betriebsintern designte computergenerierte Hologramme oder ein neu entwickeltes Tilted-Wave Interferometer.

Vollständige Prozesskette im Haus

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bilden die vollständige Prozesskette inhouse ab.



Spezifikationen

Materialien

Optische Gläser, Quarzglas, Zerodur®, kristalline Materialien, Metalle

Dimensionen und Formen

Durchmesser (\pm Toleranz)	12–350 ($\pm 0,03$) mm
Mittendicke Toleranz	$\pm 0,01$ mm
Freie Apertur	bis 100 % vom \varnothing
Lokaler Krümmungsradius konkav	> 10 mm
Abweichung von Best-Fit-Sphäre	bis zu einigen Millimetern

Formabweichung

Pfeilhöhendifferenz (SAG, "Power")	$\pm 0,3$ μ m
Irregularität (IRR, "PV")	0,1 μ m
Rotationsinvariante Irregularität (RSI)	0,05 μ m
RMS Irregularität (RMSi)	0,02 μ m
Steigungsfehler ("Slope"), 1 mm Integrationslänge	0,06 mrad

Zentrierung

Randdickendifferenz	3 μ m
Dezentrierung Asphäre zu Rand	3 μ m

Oberfläche

Oberflächenrauheit Rq	1 nm
Oberflächenunvollkommenheit	3 x 0,063 (ISO 10110-7) 20–10 (MIL-Scratch/Dig)
Vergütung (UV, DUV, VIS, NIR, IR)	AR, BBAR, HR-Spiegel, kundenspezifische Schichtentwicklungen

Messtechnik

Formabweichung interferometrisch	Zygo Verifire Asphere, CGH Technologie, Tilted-Wave-Interferometer
Formabweichung taktil	MarSurf LD 260 Aspheric, Form Talysurf PGI 1000
Oberflächenrauheit	Weißlichtinterferometer Zygo NewView 700

www.swissoptic.com

SwissOptic AG

Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg, Schweiz, Telefon +41 71 727-3074, Fax +41 71 727-4686, swissoptic@swissoptic.com

